

Garant GRIDLINE

Banc de lucru CNC cu carcasă 24G + 30G, Lungime blat de lucru: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	970615 2000
GTIN	4062406163389
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Carcasă pentru sertare 24G și 30G, cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere 100%**, cu deschidere diferențială. Cu blat de lucru din bambus.

Capacitatea portantă a sertarelor carcasei 24G: 75 kg.

Capacitatea portantă a sertarelor carcasei 30G: 200 kg.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Pentru depozitarea sculelor este necesară o placă suport pentru sertar Cod 970705.

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Greutate	270 kg
Lățime carcasă sertare dreapta	750 mm
Lățime carcasă sertare stânga	600 mm
Înălțime	850 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm

Înălțime carcasă sertare	800 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Adâncime carcasă sertare	700 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	1000 kg
Blat de lucru lungime	2000 mm
Lățime utilă sertare (carcasă dreapta)	650 mm
Lățime utilă sertare (carcasă stânga)	500 mm
Sertare cu lățime utilă în G (carcasă stânga)	20
Sertare cu lățime utilă în G (carcasă dreapta)	26
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Banc de lucru CNC

Accesorii

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931168 75
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931168 100
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931043 125
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931168 300

Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	931043 75
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 250 mm	931043 250
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931043 50
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână,200 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931168 125
Sertar,75 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931043 100
Blat de lucru cu grosime de 50 mmdin bambus încleiat în cruce Lungime blat 2000 mm	926001 2000
Dulap de scule complet cu sertare200 kg Înălțime mm / număr de sertare 800/5	931115 800/5
Dulap de scule complet cu sertare75 kg Înălțime mm / număr de sertare 800/6	931005 800/6