

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru CNC cu carcasă 30G, 26×24G, Lungime blat de lucru: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	970605 1500
GTIN	4062406163372
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioar de sprijin de 50 mm lățime cu bară transversală distanțare. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 30G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă **200 kg**. Cu blat de lucru din bambus.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, sertare antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

**Pentru depozitarea sculelor este necesară o placă suport pentru sertar Cod 970705.**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Blat de lucru lungime	1500 mm
Lățime picior	50 mm
Lățime carcasă sertare	750 mm
Înălțime	850 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm

Adâncime carcasă sertare	700 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Lățime utilă sertare	650 mm
Înălțime carcasă sertare	800 mm
Greutate	175 kg
Număr de sertare	5
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	1000 kg
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Banc de lucru CNC

## Accesorii

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 125 mm	931168 125
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931168 300
	931168 75

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg  
Înălțime frontală a sertarului 75 mm

Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg  
Înălțime frontală a sertarului 100 mm

931168 100

Tablă de îmbinare Tip 1

927122 1

Dulap de scule complet cu sertare 200 kg Înălțime mm /  
număr de sertare 800/5

931115 800/5

Picior Înălțime 800 mm

927000 800

Blat de lucru cu grosime de 50 mm din bambus încleiat în  
cruce Lungime blat 1500 mm

926001 1500