

Garant GRIDLINE

Dulap de depozitare CNC, cu sertare, 26×20G, Înălțime mm / tip: 1025/6**Date comandă**

Numărul de comandă	970755 1025/6
GTIN	4062406163570
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de depozitare pentru scule 60×28G, cu sertare 26×20G. **Cu uși glisante**, cu închidere centrală printr-un mâner de împingere cu încuietoare cilindrică, cu margine pe 3 părți împotriva alunecării și **covoraș de cauciuc cu caneluri. Fără siguranță de deschidere individuală.** Sertarele și rafturile pot fi instalate în ambele jumătăți ale dulapului, fără o partiție centrală. Sertare cu deschidere 100%, cu deschidere diferențială. Capacitate portantă a sertarelor și a rafturilor culisante **200 kg**. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm.

Echipare:

Număr de sertare (Cod 930635 Ref. 75): 2

Număr de rafturi culisante (Cod 930656 Ref. 75): 4

Culoare:

Corp, rafturi culisante și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Pentru depozitarea sculelor este necesară o placă suport pentru sertar Cod 970708.

Descriere tehnică

Greutate	205 kg
Înălțimea utilă	900 mm

Adâncime	700 mm
Lățime utilă sertare	650 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățime	1500 mm
Înălțime	1025 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×20
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×20G
Tip produs	Dulap pentru depozitarea aparatelor CNC

Accesorii

Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 75 mm	930635 75
Raft culisant 200 kg Înălțimea de montare 75 mm	930656 75
Dulap de depozitare cu uși glisante cu margine împotriva alunecării Înălțime 1025 mm	932130 1025
Mâner de împingere pentru GridLine Tip HU12	914226 HU12