

Garant GRIDLINE

Dulap de scule CNC complet echipat cu sertare, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1025/4**Date comandă**

Numărul de comandă	970785 1025/4
GTIN	4062406163594
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule echipat complet 30×28G, cu sertare 26×24G. Dulap cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Margine împotriva alunecării pe 3 părți și **covoraș de cauciuc cu caneluri. Sertare cu deschidere 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere** pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Sertar **50 mm cu o capacitate portantă de 75 kg** . Sertar **75 mm** cu o capacitate portantă de **200 kg**.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Pentru depozitarea sculelor este necesară o placă suport pentru sertar Cod 970705.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Suprafață utilă a sertarelor în G: 26×24

Lățime: 750 mm

Adâncime: 700 mm

Înălțimea utilă: 900 mm
 Lățime utilă sertare: 650 mm
 Adâncime utilă sertare: 600 mm
 Lățimea utilă a sertarelor în G: 26

Descriere tehnică

Lățime utilă sertare	650 mm
Înălțimea utilă	900 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Adâncime	700 mm
Lățime	750 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Greutate	125 kg
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×24G
Tip produs	Dulap de scule CNC cu sertare

Accesorii

Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 100 mm	931165 100
Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931165 200

Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931165 300
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21