

Garant GRIDLINE

Dulap de scule CNC complet echipat cu sertare, 26×24G, Înălțime mm / număr de sertare: 1275/5**Date comandă**

Numărul de comandă	970785 1275/5
GTIN	4062406163600
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule echipat complet 30×28G, cu sertare 26×24G. Dulap cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Margine împotriva alunecării pe 3 părți și **covoraș de cauciuc cu caneluri. Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranța pentru deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

Sertar **50 mm cu o capacitate portantă de 75 kg**. Sertar **75 mm** cu o capacitate portantă de **200 kg**. Sertar **50 mm** cu o capacitate portantă de **75 kg**. Sertar **75 mm** cu o capacitate portantă de **200 kg**.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Pentru depozitarea sculelor este necesară o placă suport pentru sertar Cod 970705.

Descriere tehnică

Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățime	750 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Înălțimea utilă	1150 mm
Adâncime	700 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Lățime utilă sertare	650 mm
Greutate	150 kg
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	200 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lățimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G	26×24G
Tip produs	Dulap de scule CNC

Accesorii

Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 200 mm	931165 200
Sertar, 200 kg Înălțime frontală a sertarului 300 mm	931165 300
Sertar, 75 kg Înălțime frontală a sertarului 50 mm	931163 50
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Corpul dulapului de scule pentru sertare Înălțime 1250 mm	931155 1250
Placă de acoperire din tablă de oțel cu margine împotriva alunecării pe 3 părți Dimensiuni în G 30X28	951970 30X28

Covoraș de așezare din cauciuc cu caneluri Dimensiuni în G
30X28

951975 30X28