

Garant GRIDLINE

Dulap CNC complet cu suporturi pentru scule, cu uși batante cu geam, Pentru cozile sculelor: C8**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 971303 C8 |
| GTIN | 4062406163990 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap echipat 40x20G. Cu șine de prindere care pot fi reglate, la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. **Capacitate maximă de încărcare totală** per pereche de șine de prindere **200 kg**, per grindă transversală **150 kg**.

Livrare:

Dulap inclusiv șine de prindere Cod 971525 Ref. 20 și grindă transversală cu portscule Cod 971570.

Culoare:

Corp, șine de prindere și grinzi transversale gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 1000 mm
 Adâncime: 500 mm
 Lățime în G: 40
 Adâncime în G: 20
 Șine de prindere: 9 pereche

Descriere tehnică

| | |
|---|--|
| Înălțime | 2000 mm |
| Lățime | 1000 mm |
| Greutate | 146 kg |
| Număr de portscule | 72 |
| Distanță dintre axe A | 104 mm |
| Adâncime | 500 mm |
| Adâncime în G | 20 |
| Lățime în G | 40 |
| Număr de traverse | 9 |
| Șine de prindere | 9 pereche |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 kg |
| Unghi de deschidere a ușii | 250 grad |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Modelul dulapului | Dulap de bază |
| Latura frontală a dulapului | ușă batantă cu geam |
| Tip produs | Dulap CNC |

Accesorii

| | |
|--------------------------|-----------|
| Piesă din plastic Tip C8 | 947390 C8 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|--|-------------|
| Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche adecvat pentru adâncimea dulapului în G 20 | 971525 20 |
| Grindă transversală cu portscule pentru lățimea dulapului / compartimentului 40G Pentru cozile sculelor C8 | 971570 C8 |
| Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11 | 914226 GP11 |
| Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm | 940501 2000 |