



Corp de mască parțială Seria 6500QL, Referință: M



Date comandă

Numărul de comandă	097237 M
GTIN	051141563480
Clasa articolului	04M

Descriere

Execuție:

Mască ușoară, cu structură compactă pentru **vizibilitate nelimitată asupra zonei de lucru**. Sistem cu filtru dublu pentru reducerea rezistenței la respirație și repartizare optimă a greutateii. **Mecanismul „Quick-Release”** ușurează aplicarea și scoate măștii pentru pauze scurte de lucru. În pauzele de lucru, masca trebuie purtată permanent cu partea deschisă spre piept, pentru a împiedica pătrunderea murdăriei în mască. **Durabilitate mai mare** și stabilitate ridicată a formei într-un mediu de lucru mai cald datorită materialului de silicon. Masca se remarcă printr-o **fixare etanșă optimă** și o curățare simplă. În combinație cu filtre de particule este posibilă purtarea măștii cu capul seriei 3M™ Speedglas.

Cu **mecanism „Quick-Release”** pentru o punere și scoatere ușoară a măștii. **Durabilitate mare** și stabilitate ridicată a formei într-un mediu de lucru mai cald datorită materialului de silicon.

Etanșare optimă.

Execuție text publicitar:

Mască parțială de protecție a respirației, robustă și confortabilă, cu sistem înlocuibil cu filtru dublu pentru rezistență redusă a respirației și repartizarea optimă a greutateii.

- **Construcția ușoară și compactă permite o vizibilitate nelimitată asupra zonei de lucru.**
- **Eliminare completă a căldurii și umidității datorită configurației speciale a supapei pentru respirație.**
- **Curățare simplă datorită suprafețelor netede.**

Standard:

EN 140.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	6502QL
Greutate	166 g
Conexiune filtru	3M™ Sistem baionetă
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	3M™ baionetă
Tip produs	Mască parțială

Accesorii

Set de filtre de completare pentru 6223M	097232
--	--------