

Garant GRIDLINE

**Dulap CNC complet cu suporturi pentru scule, cu uși batante din tablă masivă,  
Pentru cozile sculelor: C5****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 971341 C5     |
| GTIN               | 4062406164478 |
| Clasa articolului  | 9GI           |

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap echipat 40x20G. Cu șine de prindere care pot fi reglate, la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. **Capacitate maximă de încărcare totală** per pereche de șine de prindere **200 kg**, per grindă transversală **150 kg**.

**Livrare:**

Dulap inclusiv șine de prindere Cod 971525 Ref. 20 și grindă transversală cu portscule Cod 971570.

**Culoare:**

Corp, șine de prindere și grinzi transversale gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 1000 mm  
Adâncime: 500 mm  
Lățime în G: 40  
Adâncime în G: 20  
Șine de prindere: 2 pereche

## Descriere tehnică

|   |  |
|---|--|
| Distanță dintre axe A                               | 97 mm  |
| Înălțime  | 2000 mm  |
| Lățime  | 1000 mm  |
| Greutate  | 126 kg   |
| Număr de portscule                                  | 54   |
| Adâncime  | 500 mm   |
| Adâncime în G                                       | 20   |
| Lățime în G   | 40   |
| Număr de traverse                                   | 6  |
| Șine de prindere                                    | 2 pereche  |
| Grosimea materialului                               | 0,9 mm   |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 kg  |
| Unghi de deschidere a ușii                          | 250 grad   |
| Egalizarea înălțimii la intervale                   | 25 mm  |
| Încuietoare cilindrică                              | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii                                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Modelul dulapului                                   | Dulap de bază  |
| Latura frontală a dulapului                         | ușă batantă din tablă masivă                                   |
| Tip produs  | Dulap CNC  |

## Accesorii

971570 C5

Grindă transversală cu portscule pentru lățimea dulapului /  
compartimentului 40G Pentru cozile sculelor C5

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Piesă din plastic Tip C5

947390 C5

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși  
batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm

940501 2000

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche  
adecvat pentru adâncimea dulapului în G 20

971525 20