

Garant GRIDLINE

**Dulap CNC complet cu suporturi pentru scule, cu uși batante cu geam, Pentru cozile sculelor: SK50****Date comandă**

Numărul de comandă	971343 SK50
GTIN	4062406164577
Clasa articolului	9GI

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap echipat 40x20G. Cu șine de prindere care pot fi reglate, la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. **Capacitate maximă de încărcare totală** per pereche de șine de prindere **200 kg**, per grindă transversală **150 kg**.

**Livrare:**

Dulap inclusiv șine de prindere Cod 971525 Ref. 20 și grindă transversală cu portscule Cod 971570.

**Culoare:**

Corp, șine de prindere și grinzi transversale gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 1000 mm  
Adâncime: 500 mm  
Lățime în G: 40  
Adâncime în G: 20  
Șine de prindere: 2 pereche

## Descriere tehnică

Greutate	126 kg
Lățime	1000 mm
Distanță dintre axe A	141 mm
Adâncime	500 mm
Număr de portscule	36
Înălțime	2000 mm
Lățime în G	40
Adâncime în G	20
Număr de traverse	6
Șine de prindere	2 pereche
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Tip produs	Dulap CNC

## Accesorii

940501 2000

Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm

Grindă transversală cu portscule pentru lățimea dulapului / compartimentului 40G Pentru cozile sculelor SK50

971570 SK50

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche adecvat pentru adâncimea dulapului în G 20

971525 20

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Piesă din plastic Tip SK50

947390 SK50