

Garant GRIDLINE

Dulap CNC complet cu suporturi pentru scule, cu uși batante cu geam, Pentru cozile sculelor: VDI40**Date comandă**

Numărul de comandă	971343 VDI40
GTIN	4062406164607
Clasa articolului	9GI

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap echipat 40x20G. Cu șine de prindere care pot fi reglate, la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. **Capacitate maximă de încărcare totală** per pereche de șine de prindere **200 kg**, per grindă transversală **150 kg**.

Livrare:

Dulap inclusiv șine de prindere Cod 971525 Ref. 20 și grindă transversală cu portscule Cod 971570.

Culoare:

Corp, șine de prindere și grinzi transversale gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 1000 mm
Adâncime: 500 mm
Lățime în G: 40
Adâncime în G: 20
Șine de prindere: 2 pereche

Descriere tehnică

Lățime	1000 mm
Greutate	126 kg
Număr de portscule	102
Distanță dintre axe A	75 mm
Înălțime	2000 mm
Adâncime	500 mm
Lățime în G	40
Adâncime în G	20
Număr de traverse	6
Șine de prindere	2 pereche
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Tip produs	Dulap CNC

Accesorii

Piesă din plastic Tip VDI40	947390 VDI40
-----------------------------	--------------

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche adecvat pentru adâncimea dulapului în G 20	971525 20
Grindă transversală cu portscule pentru lățimea dulapului / compartimentului 40G Pentru cozile sculelor VDI40	971570 VDI40
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940501 2000