

Garant GRIDLINE

Dulap CNC complet cu suporturi pentru scule, cu rulou, Pentru cozile sculelor: C6



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 971349 C6 |
| GTIN | 4062406164782 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere

NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor

Execuție:

Dulap echipat 40×20G. Cu șine de prindere care pot fi reglate, la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. **Capacitate maximă de încărcare totală** per pereche de șine de prindere **200 kg**, per grindă transversală **150 kg**.

Cu roletă din profiluri de aluminiu eloxat, nu poate fi configurată cromatic.

Livrare:

Dulap inclusiv șine de prindere Cod 971525 Ref. 20 și grindă transversală cu portscule Cod 971570.

Culoare:

Corp, șine de prindere și grinzi transversale gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 1000 mm
 Adâncime: 500 mm
 Lățime în G: 40
 Adâncime în G: 20
 Șine de prindere: 2 pereche

Descriere tehnică

| | |
|---|--|
| Distanță dintre axe A | 75 mm |
| Greutate | 126 kg |
| Înălțime | 2000 mm |
| Număr de portscule | 90 |
| Lățime | 1000 mm |
| Adâncime | 500 mm |
| Lățime în G | 40 |
| Adâncime în G | 20 |
| Număr de traverse | 6 |
| Șine de prindere | 2 pereche |
| Grosimea materialului | 0,9 mm |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 kg |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Latura frontală a dulapului | Rulou |
| Tip produs | Dulap CNC |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP14 | 914226 GP14 |
| Grindă transversală cu portscule pentru lățimea dulapului / compartimentului 40G Pentru cozile sculelor C6 | 971570 C6 |

Piesă din plastic Tip C6

947390 C6

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche
adecvat pentru adâncimea dulapului în G 20

971525 20