

Garant GRIDLINE

Dulap CNC complet cu suporturi pentru scule, cu rulou, Pentru cozile sculelor: HSK40**Date comandă**

Numărul de comandă	971349 HSK40
GTIN	4062406164805
Clasa articolului	9GI

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap echipat 40×20G. Cu șine de prindere care pot fi reglate, la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. **Capacitate maximă de încărcare totală** per pereche de șine de prindere **200 kg**, per grindă transversală **150 kg**.

Cu roletă din profiluri de aluminiu eloxat, nu poate fi configurată cromatic.

Livrare:

Dulap inclusiv șine de prindere Cod 971525 Ref. 20 și grindă transversală cu portscule Cod 971570.

Culoare:

Corp, șine de prindere și grinzi transversale gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 1000 mm
 Adâncime: 500 mm
 Lățime în G: 40
 Adâncime în G: 20
 Șine de prindere: 2 pereche

Descriere tehnică

Adâncime	500 mm
Număr de portscule	132
Lățime	1000 mm
Distanță dintre axe A	63 mm
Înălțime	2000 mm
Greutate	126 kg
Adâncime în G	20
Lățime în G	40
Număr de traverse	6
Șine de prindere	2 pereche
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Latura frontală a dulapului	Rulou
Tip produs	Dulap CNC

Accesorii

Grindă transversală cu portscule pentru lățimea dulapului / compartimentului 40G Pentru cozile sculelor HSK40	971570 HSK40
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP14	914226 GP14

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche
adekvat pentru adâncimea dulapului în G 20

971525 20

Piesă din plastic Tip HSK40

947390 HSK40