

Garant GRIDLINE

**Dulap CNC cu capacitate mare, complet cu suporturi pentru scule cu uși batante din tablă masivă, Pentru cozile sculelor: SK30****Date comandă**

Numărul de comandă	971451 SK30
GTIN	4062406164850
Clasa articolului	9GI

**Descriere****NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap echipat 40×28G. Cu șine de prindere care pot fi reglate, la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Capacitate maximă de încărcare totală per pereche de șine de prindere 200 kg, per grindă transversală 150 kg.**

**Livrare:**

Dulap inclusiv șine de prindere Cod 971525 Ref. 28 și grindă transversală cu portscule Cod 971570.

**Culoare:**

Corp, șine de prindere și grinzi transversale gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530 – 942573 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 1000 mm

Adâncime: 700 mm  
Lățime în G: 40  
Adâncime în G: 28  
Înălțimea utilă: 1845 mm

## Descriere tehnică

Înălțimea utilă	1845 mm
Greutate	115 kg
Șine de prindere	2 pereche
Adâncime	700 mm
Număr de traverse	8
Înălțime	2000 mm
Număr de portscule	160
Lățime	1000 mm
Lățime în G	40
Distanță dintre axe A	72 mm
Adâncime în G	28
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Tip produs	Dulap cu capacitate mare CNC

## Accesorii

Grindă transversală cu portscule pentru lățimea dulapului / compartimentului 40G Pentru cozile sculelor SK30	971570 SK30
Piesă din plastic Tip SK30	947390 SK30
Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche adecvat pentru adâncimea dulapului în G 28	971525 28
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940501 2000
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11