

Garant GRIDLINE

Dulap CNC cu capacitate mare, complet cu suporturi pentru scule cu uși batante cu geam, Pentru cozile sculelor: SK40**Date comandă**

Numărul de comandă	971453 SK40
GTIN	4062406165017
Clasa articolului	9GI

Descriere**NOTĂ: Este posibilă selectarea culorilor****Execuție:**

Dulap echipat 40×28G. Cu șine de prindere care pot fi reglate, la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Capacitate maximă de încărcare totală per pereche de șine de prindere 200 kg, per grindă transversală 150 kg.**

Livrare:

Dulap inclusiv șine de prindere Cod 971525 Ref. 28 și grindă transversală cu portscule Cod 971570.

Culoare:

Corp, șine de prindere și grinzi transversale gri deschis RAL 7035, uși antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine de capacitate mare sunt prezentate la Cod 942530 – 942573 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 1000 mm

Adâncime: 700 mm
Lățime în G: 40
Adâncime în G: 28
Înălțimea utilă: 1845 mm

Descriere tehnică

Șine de prindere	2 pereche
Adâncime	700 mm
Lățime în G	40
Lățime	1000 mm
Număr de traverse	8
Număr de portscule	120
Adâncime în G	28
Înălțimea utilă	1845 mm
Greutate	115 kg
Înălțime	2000 mm
Distanță dintre axe A	76 mm
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Tip produs	Dulap cu capacitate mare CNC

Accesorii

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche adecvat pentru adâncimea dulapului în G 28	971525 28
Grindă transversală cu portscule pentru lățimea dulapului / compartimentului 40G Pentru cozile sculelor SK40	971570 SK40
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Piesă din plastic Tip SK40	947390 SK40
Set iluminare Basic pentru dulapurile GridLine cu uși batante pentru înălțimea dulapului 2000 mm	940501 2000