

Garant GRIDLINE

**Grindă transversală cu portscule pentru lățimea dulapului / compartimentului 30G, Pentru cozile sculelor: VDI40****Date comandă**

Numărul de comandă	971560 VDI40
GTIN	4062406165222
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Adaptat pentru:**

Montare pe șine de prindere Cod 971525.

Lățimea dulapului / compartimentului 30G (dulapurile cu lățimea de 60G au 2 compartimente cu câte 30G).

**Culoare:**Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.****Descriere tehnică**

Înălțime	54 mm
Număr de portscule	12
Pentru cozile sculelor	VDI 40
Distanță dintre axe A	75 mm
Adâncime	135 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	150 kg
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Sistem portant CNC

## Accesorii

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche  
adekvat pentru adâncimea dulapului în G 28

971525 28

Piesă din plastic Tip VDI40

947390 VDI40

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche  
adekvat pentru adâncimea dulapului în G 20

971525 20