

Garant GRIDLINE

**Grindă transversală cu portscule pentru lățimea dulapului / compartimentului 30G, Pentru cozile sculelor: C4****Date comandă**

Numărul de comandă	971560 C4
GTIN	4062406165239
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Adaptat pentru:**

Montare pe șine de prindere Cod 971525.

Lățimea dulapului / compartimentului 30G (dulapurile cu lățimea de 60G au 2 compartimente cu câte 30G).

**Culoare:**Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.****Descriere tehnică**

Înălțime	54 mm
Pentru cozile sculelor	C4
Distanță dintre axe A	97 mm
Număr de portscule	7
Adâncime	135 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	150 kg
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Sistem portant CNC

---

## Accesorii

Piesă din plastic Tip C4	947390 C4
Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche adecvat pentru adâncimea dulapului în G 20	971525 20
Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche adecvat pentru adâncimea dulapului în G 28	971525 28