

Garant GRIDLINE

Grindă transversală cu portscule pentru lățimea dulapului / compartimentului 30G, Pentru cozile sculelor: C8**Date comandă**

Numărul de comandă	971560 C8
GTIN	4062406165260
Clasa articolului	9GI

Descriere**Adaptat pentru:**

Montare pe șine de prindere Cod 971525.

Lățimea dulapului / compartimentului 30G (dulapurile cu lățimea de 60G au 2 compartimente cu câte 30G).

Culoare:Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.****Descriere tehnică**

Înălțime	54 mm
Adâncime	135 mm
Număr de portscule	6
Pentru cozile sculelor	C8
Distanță dintre axe A	104 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	150 kg
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Sistem portant CNC

Accesorii

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche
adekvat pentru adâncimea dulapului în G 20

971525 20

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche
adekvat pentru adâncimea dulapului în G 28

971525 28

Piesă din plastic Tip C8

947390 C8