

Garant GRIDLINE

## Grindă transversală cu portscule pentru lățimea dulapului / compartimentului 40G, Pentru cozile sculelor: C5



### Date comandă

Numărul de comandă	971570 C5
GTIN	4062406165390
Clasa articolului	9GI

### Descriere

#### Adaptat pentru:

Montare pe șine de prindere Cod 971525.

Lățimea dulapului / compartimentului 40G (dulapurile cu lățimea de 80G au 2 compartimente cu câte 40G).

#### Culoare:

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

### Descriere tehnică

Distanță dintre axe A	97 mm
Număr de portscule	9
Pentru cozile sculelor	C5
Adâncime	135 mm
Înălțime	54 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	150 kg
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Sistem portant CNC

## Accesorii

Piesă din plastic Tip C5	947390 C5
Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche adecvat pentru adâncimea dulapului în G 28	971525 28
Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche adecvat pentru adâncimea dulapului în G 20	971525 20