

Garant GRIDLINE

Grindă transversală cu portscule pentru lățimea dulapului / compartimentului 40G, Pentru cozile sculelor: HSK100**Date comandă**

Numărul de comandă	971570 HSK100
GTIN	4062406165468
Clasa articolului	9GI

Descriere**Adaptat pentru:**

Montare pe șine de prindere Cod 971525.

Lățimea dulapului / compartimentului 40G (dulapurile cu lățimea de 80G au 2 compartimente cu câte 40G).

Culoare:Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.****Descriere tehnică**

Înălțime	54 mm
Număr de portscule	7
Adâncime	135 mm
Pentru cozile sculelor	HSK 100
Distanță dintre axe A	116 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	150 kg
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Sistem portant CNC

Accesorii

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche
adecvat pentru adâncimea dulapului în G 20

971525 20

Piesă din plastic Tip HSK100

947390 HSK100

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche
adecvat pentru adâncimea dulapului în G 28

971525 28