


Garant **GRIDLINE****Grindă transversală cu portscule pentru lățimea dulapului / compartimentului 40G, Pentru cozile sculelor: VDI20****Date comandă**

Numărul de comandă	971570 VDI20
GTIN	4062406165352
Clasa articolului	9GI

Descriere**Adaptat pentru:**

Montare pe șine de prindere Cod 971525.

Lățimea dulapului / compartimentului 40G (dulapurile cu lățimea de 80G au 2 compartimente cu câte 40G).

Culoare:Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.****Descriere tehnică**

Adâncime	135 mm
Distanță dintre axe A	55 mm
Pentru cozile sculelor	VDI 20
Număr de portscule	29
Înălțime	54 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	150 kg
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Sistem portant CNC

Accesorii

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche
adecvat pentru adâncimea dulapului în G 20

971525 20

Piesă din plastic Tip VDI20

947390 VDI20

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche
adecvat pentru adâncimea dulapului în G 28

971525 28