

Garant GRIDLINE

Grindă transversală cu portscule pentru lățimea dulapului / compartimentului 40G, Pentru cozile sculelor: SK50**Date comandă**

Numărul de comandă	971570 SK50
GTIN	4062406165345
Clasa articolului	9GI

Descriere**Adaptat pentru:**

Montare pe șine de prindere Cod 971525.

Lățimea dulapului / compartimentului 40G (dulapurile cu lățimea de 80G au 2 compartimente cu câte 40G).

Culoare:Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.****Descriere tehnică**

Înălțime	54 mm
Adâncime	135 mm
Distanță dintre axe A	141 mm
Număr de portscule	6
Pentru cozile sculelor	SK 50
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	150 kg
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Sistem portant CNC

Accesorii

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche
adecvat pentru adâncimea dulapului în G 20

971525 20

Piesă din plastic Tip SK50

947390 SK50

Șine de prindere pentru grindă transversală, pereche
adecvat pentru adâncimea dulapului în G 28

971525 28