

Garant GRIDLINE

Dulap vertical cu sertare ghidate pe podea Echipat cu portscule, Pentru cozile sculelor: HSK40**Date comandă**

Numărul de comandă	971655 HSK40
GTIN	4062406165611
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap vertical în 30×28G cu sertare ghidate pe podea. Poate fi închisă cu mânerul de împingere din 2 componente Haptoprene® cu încuietore cilindrică cu știft. Cadrele zincate la cald ale sertarelor sunt perforate frontal la intervale de 37 mm pentru prinderea truselor de scule, a șinelor-suport, a tăvișelor de raft și a panourilor perforate.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, deschideri antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

La sertarele cu lățimea de 330 mm se pot monta 2 elemente de susținere unul lângă altul.

Dulapurile verticale pot fi așezate doar pe **podele perfect plane!**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 750 mm

Adâncime: 700 mm

Lățime în G: 30

Adâncime în G: 28

Lățimea deschiderii verticale a sertarului: 160 mm

Descriere tehnică

Lățime în E	36E
Greutate	310 kg
Adâncime	700 mm
Distanță dintre axe A	56 mm
Pentru cozile sculelor	HSK 40
Lățime	750 mm
Lățimea deschiderii verticale a sertarului	160 mm
Înălțime	2000 mm
Număr de suporturi de scule Cod 970130	24
Număr de deschideri	4
Înălțime utilă deschidere verticală	1750 mm
Număr de portscule	504
Lățime în G	30
Adâncime în G	28
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă a deschiderii verticale	600 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	2400 kg
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap vertical CNC pentru sarcini mari

Accesorii

Piesă din plastic Tip HSK40	947390 HSK40
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor HSK40	970130 HSK40