

Garant GRIDLINE

**Dulap vertical cu sertare ghidate pe podea Echipat cu portscule, Pentru cozile sculelor: C5****Date comandă**

Numărul de comandă	971655 C5
GTIN	4062406165581
Clasa articolului	9GI

**Descriere****Execuție:**

Dulap vertical în 30×28G cu sertare ghidate pe podea. Poate fi închisă cu mânerul de împingere din 2 componente Haptoprene® cu încuietoare cilindrică cu știft. Cadrele zincate la cald ale sertarelor sunt perforate frontal la intervale de 37 mm pentru prinderea truselor de scule, a șinelor-suport, a tăvițelor de raft și a panourilor perforate.

**Culoare:**

Corp gri deschis RAL 7035, deschideri antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

La sertarele cu lățimea de 330 mm se pot monta 2 elemente de susținere unul lângă altul.

Dulapurile verticale pot fi așezate doar pe **podele perfect plane!**

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Înălțime: 2000 mm

Lățime: 750 mm

Adâncime: 700 mm

Lățime în G: 30

Adâncime în G: 28

Lățimea deschiderii verticale a sertarului: 160 mm

## Descriere tehnică

Lățime	750 mm
Adâncime	700 mm
Înălțime	2000 mm
Distanță dintre axe A	82 mm
Lățime în E	36E
Număr de deschideri	4
Număr de portscule	192
Greutate	310 kg
Număr de suporturi de scule Cod 970130	24
Înălțime utilă deschidere verticală	1750 mm
Lățimea deschiderii verticale a sertarului	160 mm
Pentru cozile sculelor	C5
Adâncime în G	28
Lățime în G	30
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă a deschiderii verticale	600 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	2400 kg
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap vertical CNC pentru sarcini mari

## Accesorii

Piesă din plastic Tip C5	947390 C5
Suport de scule cu portscule Pentru cozile sculelor C5	970130 C5