

**Centrator pentru garnituri, Ø cap: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	884110 50
GTIN	3662424053085
Clasa articolului	83H

**Descriere****Execuție:**

Mâner cu capac de percuție din oțel suprapus. Bacuri reglabile din aluminiu, fixare cu cheia hexagonală cu deschidere SW3 (respectiv SW4 în cazul Ref. 90) inclusă în setul de livrare. 3 trepte pe fiecare bac pentru adaptarea la toate tipurile de garnituri și colivii de rulment. 9,5 – 23,5 mm; 23,5 – 36,5 mm; 36,5 – 50 mm.

**Aplicație:**

Diametru ușor ajustabil pentru amplasarea și centrarea garniturilor, lagărelor etc. Se folosește la majoritatea vehiculelor, inclusiv la motocicletele.

**Descriere tehnică**

Greutate	280 g
Lungimea totală	175 mm
Număr de trepte	3
Diametru	9,5 - 50 mm
Livrare	Cheie hexagonală cu deschidere SW3
Material	Aluminiu
Tip produs	Centrator pentru garnituri

