

Garant GRIDLINE

Carcasă ESD 16G cu sertare, 12×20G, Înălțime carcasă mm / număr de sertare: 500/4mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972020 500/4
GTIN	4062406166915
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Aplicație:

Carcasă cu sertare pentru echiparea individuală a stațiilor de lucru ESD nr. 972010 - 972015, a locurilor de lucru reglabile pe înălțime ESD nr. 972017 sau pentru bancurile de lucru ESD nr. 972150 - 972195.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50; 75; 100; 200

Culoare:

Corp și sertare gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) și mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

Descriere tehnică

Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Greutate	54 kg
Înălțimea utilă pentru sertare	425 mm
Lățime	400 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțimea utilă	425 mm
Număr de sertare	4
Adâncime	650 mm
Înălțime	500 mm
Lățime utilă sertare	300 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

Accesorii

Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 100 mm	972035 100
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 75 mm	972035 75
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 50 mm	972035 50
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 200 mm	972035 200
Carcasă ESD 16G pentru autoechipare cu sertaremobilă înălțime carcasă 500 mm	972032 500
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21