

Garant GRIDLINE

Carcasă ESD 16G cu sertare mobilă, 12×20G, Înălțime carcasă mm / număr de sertare: 500/4mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972022 500/4
GTIN	4062406166939
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietore cilindrică.

Cu câte două roți fixe și role de ghidaj sprijinite pe rulmenți (role de ghidaj cu frână pentru roată și jantă) Ø 125 mm cu **roți conductoare și rezistente la abraziune**. Sertarul cu **închidere singulară cu o singură mână** împiedică deschiderea în sertarului timpul transportului.

Aplicație:

Carcasă cu sertare pentru echiparea individuală a stațiilor de lucru ESD nr. 972010 - 972015, a locurilor de lucru reglabile pe înălțime ESD nr. 972017 sau pentru bancurile de lucru ESD nr. 972150 - 972195.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50; 75; 100; 200

Culoare:

Corp și sertare gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere ESD**.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) și mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

Descriere tehnică

Înălțime	700 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Strat de rulare fără amprentă	da
ComfortClose	nu
Cu margine împotriva alunecării	da
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Lățime utilă sertare	300 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de sertare	4
Greutate	54 kg
Capacitate portantă maximă	250 kg
Înălțimea utilă	425 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime utilă carcasă sertare	425 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Adâncime	650 mm
Lățime	400 mm
Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Înălțimea utilă pentru sertare	425 mm
Grosimea materialului	1 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	12×20G

Tip produs

Cărucior de montaj

Accesorii

Sertar ESD cu închidere individuală cu o singură mână
Înălțime frontală a sertarului 100 mm

972036 100

Sertar ESD cu închidere individuală cu o singură mână
Înălțime frontală a sertarului 50 mm

972036 50

Sertar ESD cu închidere individuală cu o singură mână
Înălțime frontală a sertarului 75 mm

972036 75

Sertar ESD cu închidere individuală cu o singură mână
Înălțime frontală a sertarului 200 mm

972036 200

Carcasă ESD 16G pentru autoechipare cu sertare mobilă
înălțime carcasă 500 mm

972032 500

Șild pentru GridLine Tip KO21

914227 KO21