

Garant GRIDLINE

Blat de lucru ESD, Adâncime 750 mm, Lungime blat de lucru: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972160 2000
GTIN	4062406166977
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Placă suport din blat aglomerat de 50 mm **conductibilă în volum**. Strat superior din laminat HPL EGB 0,8 mm **conductibil**. Parte inferioară cu strat laminat alb aplicat în sens invers. **Bandă de laminare ABS antistatică**, de 3 mm, aplicată de jur împrejur. **Cu țeavă de oțel interioară ca profil de ranforsare**.

Notă:

Gaură centrală pentru modulul de împământare Cod 972827 Ref.INT2W pe partea inferioară a blatului de lucru ESD. Se comandă separat.

Blatul de lucru ESD poate fi folosit doar cu picioare de sprijin și table de îmbinare ESD.

Descriere tehnică

Strat de acoperire a blatului de lucru	Laminat HPL conductibil
Profil de ranforsare integrat în blatul de lucru	30×30×3 mm
Material masă lucru	Blat aglomerat conductibil volumetric
Împământare	Central, pe partea inferioară a blatului de lucru
Culoarea suprafeței blatului de lucru	gri deschis RAL 7035
Lungime	2000 mm
Strat de acoperire conductibil	da
conductiv în volum	da
Echipare ESD	da
Grosime	51,6 mm

Lungime plăcuțe	2000 mm
Grosimea stratului	0,8 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	Adâncime 750 mm
Adâncime	750 mm
Tip produs	Placa mesei de lucru