

Garant GRIDLINE

Picior ESD, Înălțime: 800mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 972180 800 |
| GTIN | 4062406166984 |
| Clasa articolului | 9GG |

Descriere**Execuție:**

Din țevă de oțel, lățime de 50 mm, cu bară de distanțare transversală și suport de reglare pe înălțime, la intervale de 25 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu treceri pentru cablu - permit o pozare simplă și conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Picioarele fără perete posterior sau fără carcasă necesită tablă de îmbinare Cod 972195, în scopul rigidizării. Înălțimea corespunde muchiei inferioare a blatului de lucru.

Toate piese din plastic sunt neconductibile ESD. Posibil fără împământare prin picior.

Descriere tehnică

| | |
|---|--------|
| Recomandat pentru adâncimea blaturilor de | 750 mm |
| Înălțime | 800 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Adâncime | 700 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Model de construcție | Construcție din țevă de oțel |
| Grosimea materialului | 1,5 mm |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD |
| Tip produs | Picior |