

Garant GRIDLINE

Cărucior pentru materiale ESD, Înălțime: 1300mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972060 1300
GTIN	4062406167103
Clasa articolului	9GW

Descriere**Execuție:**

Cadrul și structura din țevă de oțel pătrată cu podea din tablă de oțel. Fante de suspendare în cadru, pe partea frontală și pe cea dorsală (la distanță de 50 mm), pentru prinderea rafturilor de depozitare, a șinei cu recipient etc., cu dimensiunea de 1000 mm. **Bucse filetate** pe partea interioară a cadrului, pentru montarea tablei perforate. 4 role de ghidaj TPE cu frână de parcare, **Ø 125 mm** cu **roți gri, conductibile, rezistente la abraziune**.

Aplicație:

Este posibilă echiparea cu rafturi de depozitare, șină cu container și panouri perforate Ref. 1000.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD**.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) și mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

Descriere tehnică

Greutate	32 kg
Număr de role de ghidaj fără frână	2

Înălțime	1300 mm
Adâncime	700 mm
Lățime	1000 mm
Înălțimea utilă	970 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Capacitate portantă maximă	200 kg
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Cărucior pentru materiale