

Garant GRIDLINE

Cărucior pentru materiale ESD, Înălțime: 1700mm**Date comandă**

Numărul de comandă

972060 1700

GTIN

4062406167110

Clasa articolului

9GW

Descriere**Execuție:**

Cadrul și structura din țevă de oțel pătrată cu podea din tablă de oțel. Fante de suspendare în cadru, pe partea frontală și pe cea dorsală (la distanță de 50 mm), pentru prinderea rafturilor de depozitare, a șinei cu recipient etc., cu dimensiunea de 1000 mm. **Bucse filetate** pe partea interioară a cadrului, pentru montarea tablei perforate. 4 role de ghidaj TPE cu frână de parcare, **Ø 125 mm** cu **roți gri, conductibile, rezistente la abraziune**.

Aplicație:

Este posibilă echiparea cu rafturi de depozitare, șină cu container și panouri perforate Ref. 1000.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD**.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) și mânerul sunt neconductibile pentru ESD.

Descriere tehnică

Adâncime

700 mm

Lățime

1000 mm

Număr de role de ghidaj fără frână	2
Greutate	35 kg
Înălțime	1700 mm
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Înălțimea utilă	1370 mm
Capacitate portantă maximă	200 kg
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Cărucior pentru materiale