

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel cu strat ESD, Lungime: 1500mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 972010 1500 |
| GTIN | 4062406167011 |
| Clasa articolului | 9GW |

Descriere**Execuție:**

Stație de lucru mLevel, conductibilă ESD conform DIN EN 61340-5-1, spațiu de lucru adaptat nevoilor dvs. Reglare clasică, manuală, pe verticală, în rastru de 25 mm, cu ajutorul piciorului cu șuruburi de fixare. Scalarea înălțimii exacte de lucru pe partea interioară a mesei, pentru operabilitate simplă. **Bandă de laminare ABS antistatică, de 3 mm, aplicată de jur împrejur.** Punct central de împământare pe partea inferioară a blatului de lucru. Fără împământare prin picior. **Cu țevă de oțel interioară ca profil de ranforsare.**

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.

Descriere tehnică

| | |
|---|---------------|
| Blat de lucru adâncime | 700 mm |
| Blat de lucru lungime | 1500 mm |
| Greutate | 70 kg |
| Serie | Workstation |
| Blat de lucru grosime | 40 mm |
| Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la | 750 - 1000 mm |

| | |
|---|------------------------------|
| Grosimea stratului | 0,8 mm |
| Reglare pe înălțime continuă | nu |
| Model | mLevel |
| Lățime | 1500 mm |
| Panou de comandă cu ecran și funcție Memory | nu |
| Culoarea suprafeței blatului de lucru | Gri deschis RAL 7035 |
| Principiu de reglare pe înălțime | Structură completă |
| Strat de acoperire a blatului de lucru | Laminat HPL conductibil |
| Adâncime | 800 mm |
| Material masă lucru | Blat de lucru ESD |
| Stație de lucru reglabilă pe înălțime | 750-1000 mm |
| Model de construcție | Construcție din țevă de oțel |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 250 kg |
| Model cu reglare pe înălțime | mecanic |
| Grosimea plăcii | 40 mm |
| Egalizarea înălțimii | 25 mm |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD |
| Tip produs | Masa de lucru |