

Garant GRIDLINE

**Cărucior ESD pentru montaj, complet echipat cu sertare mobil, 26×24G,
Înălțime mm / număr de sertare: 685/4****Date comandă**

Numărul de comandă	972445 685/4
GTIN	4062406166892
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule **conductibil pentru ESD**, conform DIN EN 61340-5-1. Cărucior pentru montaj la 30×28G cu câte 2 roți fixe **conductibile electric** plasate pe lagăre și role de ghidaj Ø 125 mm, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine de culisare pe 4 părți. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Complet cu sertare 26×24G. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). **Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului** împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Obligatoriu pentru toate cărucioarele de montaj.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 100, 100, 150

Culoare:

Corp și sertare gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu strat de vopsea pulbere ESD.**

Notă:

- **Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire și mânerele) sunt neconductibile pentru ESD.**
- **Împământarea se realizează prin roți.**

Descriere tehnică

Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Înălțimea utilă	400 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățime	750 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
ComfortClose	nu
Lățime utilă sertare	650 mm
Înălțime	685 mm
Cu margine împotriva alunecării	da
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Înălțime utilă carcasă sertare	400 mm
Echipare ESD	da
Adâncime	700 mm
Număr de sertare	4
Strat de rulare fără amprentă	da
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Greutate	102 kg
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Înălțimea utilă pentru sertare	400 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție

caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Cărucior de montaj

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
-------------------------------	-------------