

Garant GRIDLINE

Dulap de scule ESD complet echipat cu sertare, 20×24G, Înălțime mm / model: 800/6**Date comandă**

Numărul de comandă	972420 800/6
GTIN	4062406166830
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule **conductibil pentru ESD**, conform DIN EN 61340-5-1. Dulap de scule echipat complet 24×28G, cu sertare 20×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietore cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu ștanțări la intervale de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm). O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. **Cablu de împământare ESD inclus.**

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Culoare:

Corp și sertare gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu strat de vopsea pulbere ESD.**

Notă:

- **La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.**
- **Toate piese din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile pentru ESD.**

Descriere tehnică

Lățime utilă sertare	500 mm
Greutate	104 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×24
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime	800 mm
Lățime	600 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Adâncime	700 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	20×24G
Tip produs	Dulap de scule

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
-------------------------------	-------------