

Garant GRIDLINE

Dulap de scule ESD complet echipat cu sertare, 26×24G, Înălțime mm / model: 1000/6**Date comandă**

Numărul de comandă	972440 1000/6
GTIN	4062406166878
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule **conductibil pentru ESD**, conform DIN EN 61340-5-1. Dulap de scule echipat complet 30×28G, cu sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietorie cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu ștanțări la intervale de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm). O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. **Cablu de împământare ESD inclus.**

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

Culoare:

Corp și sertare gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu strat de vopsea pulbere ESD.**

Notă:

- **La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.**
- **Toate piese din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile pentru ESD.**

Descriere tehnică

Greutate	141 kg
Lățime utilă sertare	650 mm
Înălțime	1000 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Număr de sertare	6
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Adâncime	700 mm
Echipare ESD	da
Adâncime utilă sertare	600 mm
Lățime	750 mm
Înălțimea utilă	900 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare antialunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	26×24G
Tip produs	Dulap de scule