

Garant GRIDLINE

**Dulap de scule ESD complet echipat cu sertare, 20×24G, Înălțime mm / model: 800/7****Date comandă**

Numărul de comandă	972420 800/7
GTIN	4062406166847
Clasa articolului	9GK

**Descriere****Execuție:**

Dulap de scule **conductibil pentru ESD**, conform DIN EN 61340-5-1. Dulap de scule echipat complet 24×28G, cu sertare 20×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietore cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială. Sertare cu ștanțări la intervale de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarului de 75 mm). O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. **Cablu de împământare ESD inclus.**

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

**Culoare:**

Corp și sertare gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu strat de vopsea pulbere ESD.**

**Notă:**

- **La ridicarea și transportarea dulapului trebuie să se asigure o fixare suficient de stabilă a sertarelor în corp.**
- **Toate piese din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile pentru ESD.**

**Descriere tehnică**

Înălțimea utilă	700 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Greutate	113 kg
Lățime	600 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime	800 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×24
Adâncime	700 mm
Grosimea materialului	1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	20×24G
Tip produs	Dulap de scule

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
-------------------------------	-------------