

Garant GRIDLINE

**Cărucior ESD pentru montaj, complet echipat cu sertare mobil, 26×24G,
Înălțime mm / număr de sertare: 985/7****Date comandă**

Numărul de comandă	972445 985/7
GTIN	4062406166908
Clasa articolului	9GK

Descriere**Execuție:**

Dulap de scule **conductibil pentru ESD**, conform DIN EN 61340-5-1. Cărucior pentru montaj la 30×28G cu câte 2 roți fixe **conductibile electric** plasate pe lagăre și role de ghidaj Ø 125 mm, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine de culisare pe 4 părți. O siguranță de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Complet cu sertare 26×24G. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferențială. Sertare cu locașuri de prindere pentru fixarea de bare despărțitoare cu fante la distanță de 25 mm (începând de la înălțimea frontală a sertarelor de 75 mm). **Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului** împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Obligatoriu pentru toate cărucioarele de montaj.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150

Culoare:

Corp și sertare gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu strat de vopsea pulbere ESD.**

Notă:

- **Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire și mânerele) sunt neconductibile pentru ESD.**
- **Împământarea se realizează prin roți.**

Descriere tehnică

Strat de rulare fără amprență	da
Cu margine împotriva alunecării	da
Echipare ESD	da
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Înălțime utilă carcasă sertare	700 mm
Adâncime utilă sertare	600 mm
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Număr de sertare	7
Ø rolei de ghidaj	125 mm
Capacitate portantă maximă	600 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățimea utilă a sertarelor în G	26
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	50 kg
Lățime utilă sertare	650 mm
Înălțimea utilă	700 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	24
Lățime	750 mm
ComfortClose	nu
Greutate	140 kg
Ø roții fixe	125 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	26×24
Înălțime	985 mm
Adâncime	700 mm
Execuție	mobilă
Execuție	cu sertare
Înălțimea utilă pentru sertare	700 mm
Grosimea materialului	1,2 mm

Deschiderea sertarului	Încuietoare anti-alunecare
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	26x24G
Tip produs	Cărucior de montaj

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
-------------------------------	-------------