

Garant GRIDLINE

**Coloane de susținere ESD, Înălțime: 962mm****Date comandă**

Numărul de comandă	972080 962
GTIN	4062406167141
Clasa articolului	9GW

**Descriere****Execuție:**

Din tablă robustă de oțel. Suprafață de lucru fără barieră, deoarece amplasarea se face fără guseu. Fantă de suspendare la interval de 50 mm în partea frontală, precum și bucșe filetate pe partea frontală și interioară pentru prinderea altor module cum ar fi panoul perforat, raftul de depozitare etc. Coloană portantă cu deschideri laterale pentru trecerea cablurilor. Livrare în pereche.

**Adaptat pentru:**

Stații de lucru ESD nr. 972010 - 972015, stații de lucru ESD cu înălțime reglabilă nr. 972017 și bancuri de lucru ESD nr. 972150 - 972160. Pereți perforați 2 x Cod 972100 resp. Cod 972101.

**Culoare:**

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

**Notă:**

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) și mânerele sunt neconductibile pentru ESD. Recomandate pentru prinderea consolelor cu brațe de susținere.

**Descriere tehnică**

Lățime	40 mm
Greutate	6 kg

Echipare maximă cu panou perforat	2 × Cod 972100 resp. Cod 972101
Serie	Workstation
Adâncime	100 mm
Grosimea materialului	1 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	50 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Coloană de susținere