


Garant GRIDLINE

Panou perforat ESD bilateral, Recomandat pentru tipul: 2000**Date comandă**

Numărul de comandă	972101 2000
GTIN	4062406167424
Clasa articolului	9GW

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel robustă, îndoită pentru depozitarea ordonată a sculelor. Peretele perforat cu **două fețe** poate fi echipat pe ambele părți, **fără ca una să o afecteze pe cealaltă**. Panouri perforate din tablă de oțel 9x9 mm la distanță de 37 mm pentru prinderea accesoriilor pentru peretele din tablă perforată, din grupa 95.

Adaptat pentru :

Pentru **înșurubarea** între coloanele de susținere și căruciorul de material.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD**.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) și mânerul sunt neconductibile pentru ESD.

Izolație electrică: EGB/ESD

Înălțime: 481 mm

Lățime: 1920 mm

Adâncime: 25 mm

Capacitate portantă: 100 kg

Greutate: 24 kg

Descriere tehnică

Greutate	24 kg
Înălțime	481 mm
Adâncime	25 mm

Execuția panoului perforat	bilateral
Capacitate portantă	100 kg
Lățime	1920 mm
Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Perete perforat