

Garant GRIDLINE

Modul media ESD pentru coloana de susținere, Tip modul: CH250/ONOF**Date comandă**

Numărul de comandă	972082 CH250/ONOF
GTIN	4062406167226
Clasa articolului	9GW

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel. Pentru înșurubarea laterală în coloane de susținere. Cu o priză cu contact de protecție cablată complet și comutator pornit / oprit pentru unitatea de iluminare.

Adaptat pentru:

Coloane de susținere Cod 972080.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) și mânerele sunt neconductibile pentru ESD.

Pentru fiecare coloană de susținere pot fi montate numai două prize.

Descriere tehnică

Curent nominal	10 A
Serie	Workstation
Putere de conectare	250V / 10A
Tensiune nominală	250 V

Număr prize tip J	1
Înterupător pornit/ oprit	da
Tip ștecăr intrare	Sistem fixare GST
Tip priză	J
Tip de curent	AC
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Modul electric