

Garant GRIDLINE

Raft ESD din tablă de oțel, Recomandat pentru tipul: 1000**Date comandă**

Numărul de comandă	972111 1000
GTIN	4062406167431
Clasa articolului	9GW

Descriere**Execuție:**

Din tablă de oțel, pe 3 părți cu margine împotriva alunecării. Cu cablu de împământare. Muchie anterioară îndoită. Se poate monta cu muchia îndoită în jos sau în sus. **Domeniu de reglare** în adâncime **110 mm**. Este posibilă blocarea **orizontală la 90°** și **încălinată la 110°**.

Adaptat pentru :

Montare prin **agățare** în coloanele de susținere și căruciorul pentru materiale (Ref. 1000).

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD**.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) și mânerul sunt neconductibile pentru ESD.

Izolație electrică: EGB/ESD

Lățime utilă: 880 mm

Adâncime utilă: 300 mm

Înălțimea de montare: 80 mm

Domeniu de reglare în adâncime: 110 mm

Descriere tehnică

Înălțimea de montare	80 mm
Lățime utilă	880 mm
Adâncime utilă	300 mm
Domeniu de reglare în adâncime	110 mm
Execuția raftului de depozitare	Standard
Grosimea materialului	1,5 mm

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	25 kg
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Raft