

Garant GRIDLINE

Braț rotitor ESD, Număr de articulații: 1**Date comandă**

Numărul de comandă	972140 1
GTIN	4062406167509
Clasa articolului	9GW

Descriere**Execuție:**

Braț rabatabil, din țevă de oțel cu **1** sau **2** articulații, pentru fixarea (prin înșurubare) pe **coloanele de susținere**. Pentru prinderea panoului perforat Cod 972144, a suportului TFT / a tastaturii Cod 972142 și a suportului TFT Cod 928178.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD**.

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) și mânerul sunt neconductibile pentru ESD.

Izolație electrică: EGB/ESD

Cursa brațului rotitor: 310 mm

Capacitate portantă: 25 kg

Descriere tehnică

Capacitate portantă	25 kg
Cursa brațului rotitor	310 mm
Grosimea materialului	1 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	25 kg
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Steel hollow-section swivel arm

