



Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, Tip: 7113236H1



Date comandă

Numărul de comandă	070100 7113236H1
GTIN	2050002046443
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator, cu motor fără perii, cu 2 viteze.

- Reglare electronică a turației pentru găurire și înșurubare line și sigure, funcționare pe dreapta / stânga.
- Cutie de viteze din metal integral, cu 2 viteze, cu mecanism de percuție comutabil, pentru găurire în metal, piatră și zidărie.
- Reglarea momentului de rotație în mai multe trepte și mandrină detașabilă.
- Inclusiv mandrină din metal integral QuickIN (120 Nm) cu bacuri de strângere armate cu carbură și cu forțe de strângere ridicate.
- FEIN SafetyCell Technology. Protejează acumulatorul și mașina împotriva suprasarcinii, a supraîncălzirii și a descărcării complete.

Livrare:

Cu 2 × 18 V / 6 Ah acumulatori Li-Ion, 1 × încărcător rapid ALG 80, 1 × QuickIN mandrină (120 Nm), 1 × clips pentru curea, 1 × compartiment pentru biți, geantă de transport.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073851 – 073866.

Descriere tehnică

Tensiunea acumulatorului	18 V
Capacitate acumulator	6 Ah
Utilizare tipică	Heavy Duty
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Moment maxim de rotație moale	32 Nm
Model constructiv motor	fără perii
Moment maxim de rotație dur	60 Nm
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	13 m/s ²
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 18 V
Ambalaj	Geantă de transport
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	< 2,5 m/s ²
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min ⁻¹
Denumirea producătorului	ASB 18 QC
Greutate	1,8 kg
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	50 mm
Turație maximă treapta 2	2000 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție

Accesorii

Accesorii pentru șurubelnița manualăQuick-In Tip HOLESAW

070208 HOLESAW

Accesorii pentru șurubelnița manualăQuick-In Tip CHUCK120

070208 CHUCK120

Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073837 FE18
Acumulator Li-Ion HighPower Tip acumulator, tensiune acumulator FE18 V	073834 FE18
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip WB1	073920 WB1
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip 711301	070208 711301
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip INCH14	070208 INCH14
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073835 FE18
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip INCH12	070208 INCH12
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip ANGLE	070208 ANGLE
Adaptor șurubelniță unghiulară Tip OSD2	073920 OSD2
Accesorii pentru șurubelnița manuală Quick-In Tip CHUCK60	070208 CHUCK60
Set de pornire cu acumulator Tip 92604323	073832 92604323
Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator Tip 71132364	070100 71132364