

Garant GRIDLINE

**Carcasă ESD 16G cu sertare, 12×20G, Înălțime carcasă mm / număr de sertare:
400/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	972020 400/4
GTIN	4062406180553
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Carcasă pentru sertare cu construcție stabilă din oțel. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Aplicație:

Carcasă cu sertare pentru echiparea individuală a stațiilor de lucru ESD nr. 972010 - 972015, a locurilor de lucru reglabile pe înălțime ESD nr. 972017 sau pentru bancurile de lucru ESD nr. 972150 - 972195.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75; 75; 75; 100

Culoare:

Corp și sertare gri deschis similar RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) și mânerul sunt neconductibile pentru ESD.

Descriere tehnică

Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime utilă sertare	300 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Lățime	400 mm
Înălțimea utilă	325 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțimea utilă pentru sertare	325 mm
Înălțime	400 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Număr de sertare	4
Greutate	40 kg
Adâncime	650 mm
Grosimea materialului	1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Carcasă banc de lucru

Accesorii

Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 100 mm	972035 100
Sertar ESD Înălțime frontală a sertarului 75 mm	972035 75
Carcasă ESD 16G pentru autoechipare cu sertare înălțime carcasă 400 mm	972030 400
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21