

## Covor de podea ESD, Tip: 1500X1200



### Date comandă

Numărul de comandă	972580 1500X1200
GTIN	4057989601519
Clasa articolului	98E

### Descriere

#### Execuție:

Cele mai bune caracteristici de așezare fără pericol de împiedicare datorită grosimii de doar 3,5 mm. Poate fi călcat cu scaunul rotativ ergonomic. Rezistent pentru scurtă vreme la solicitări termice, cum ar fi cele cauzate de pistolul de pulverizare cu staniu. Cu substrat de foarte mică rezistență și colțuri rotunjite.

**Material:** cauciuc de sinteză, cu două straturi.

**Culoare:** gri platinat cu picățele.

**Rezistență de scurgere:**  $10^7 - 10^8 \Omega$ .

**Contact buton:** 2x10,3 mm.

caracteristică electrostatică: ESD

Lungime: 150 cm

Lățime: 120 cm

Grosime: 3,5 mm

Greutate: 7,8 kg

### Descriere tehnică

Număr de butoane	2
Greutate	7,8 kg
Grosime	3,5 mm
Lățime	120 cm
Material	Cauciuc de sinteză, cu două straturi
Ø butonului	10,3 mm

Lungime	150 cm
Culoarea	gri platinat cu picățele
Protecție antișoc	Podea
Caracteristică material	nerezistent la ulei
caracteristică electrostatică	ESD
Tip produs	Covor de podea ESD