

bimos

**Scaun rotativ ESD pentru lucru, piele sintetică, cu role, de joasă înălțime,
Culoarea: BLACK****Date comandă**

Numărul de comandă	972680 BLACK
GTIN	4016849625706
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Șezut și spătar acoperite cu piele sintetică conductibilă ESD, confortabile și moi. Lavabil și ușor de întreținut. Spătar cu carcasă conductoare din plastic. Picior în formă de stea, din aluminiu lustruit. Conexiune conductibilă continuă de la tapițerie către rolele/ glisoarele ESD. Capitonare confortabilă ergonomică cu suport lombar și mânere practice de împingere.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descriere tehnică

Adâncimea scaunului	470 mm
Culoarea materialului scaunului	negru
Înălțimea spătarului	580 mm
Lățimea scaunului	460 mm
Execuție	cu role

Capacitate portantă scaun	120 kg
caracteristică electrostatică	ESD
Interval de reglare pe înălțime	450 - 630 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

Role ESD(1 set = 5 buc.)	963189
--------------------------	--------