

bimos

Scaun rotativ ESD pentru lucru, piele sintetică, cu glisor și inel pentru picior, înalt, Culoarea: BLACK**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 972681 BLACK |
| GTIN | 4016849626260 |
| Clasa articolului | 96B |

Descriere**Execuție:**

Șezut și spătar acoperite cu piele sintetică conductibilă ESD, confortabile și moi. Lavabil și ușor de întreținut. Spătar cu carcasă conductoare din plastic. Picior în formă de stea, din aluminiu lustruit. Conexiune conductibilă continuă de la tapițerie către rolele/ glisoarele ESD. Capitonare confortabilă ergonomică cu suport lombar și mânere practice de împingere.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Înălțimea spătarului | 580 mm |
| Lățimea scaunului | 460 mm |
| Adâncimea scaunului | 470 mm |
| Culoarea materialului scaunului | negru |
| Execuție | taburet înalt |

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Capacitate portantă scaun | 120 kg |
| caracteristică electrostatică | ESD |
| Interval de reglare pe înălțime | 590 - 860 mm |
| Tip produs | Scaun rotativ pentru birou |

Accesorii

| | |
|--|--------|
| ESD Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.) | 963190 |
|--|--------|