

**Covor de protecție ESD Lățime 91 cm, negru, Lungime: 200 cm****Date comandă**

Numărul de comandă	972602 200
GTIN	662641699489
Clasa articolului	96C

**Descriere****Execuție:**

Covor de protecție disipativ static, grosime 14 mm. Suprafață laminată durabilă pe bază de vinil microcelular, efect antioboseală deosebit. Echipat cu un buton de 10 mm și cablu de împământare. Rezistență la alunecare ridicată (R9 conform DIN 51130 și standardul BG BGR181) și ușurință la rotire pe covor datorită profilului antiderapant cu model în relief. Suport antialunecare și patru laturi teșite pentru evitarea împiedicării la acces.

**Standard:**

Erfüllt **IEC 61340-4-1** (Kategorie DIF), gemessener Widerstand  $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$ ,  $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$ . Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt **ISO 6356** und **EN 1815**.

**Livrare:**

Cu cablu de împământare.  
caracteristică electrostatică: EGB/ESD  
Lungime: 200 cm  
Lățime: 91 cm  
Grosime: 14 mm

**Descriere tehnică**

Lățime	91 cm
--------	-------

Lungime	200 cm
Grosime	14 mm
Denumirea producătorului	Diamond Stat™
Confort la stat în picioare	Anti-alunecare
Confort la stat în picioare	Izolație (temperatură)
Confort la stat în picioare	Anti-oboșală
Protecție antișoc	Podea
Caracteristică material	nerezistent la ulei
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Caracteristici nume produs	negru
Tip produs	Covor de podea ESD