

bimos

Scaun rotativ ESD pentru lucru, tapițerie din material textil, cu glisor și inel pentru picior, înalt, Culoarea: BLACK**Date comandă**

Numărul de comandă	972691 BLACK
GTIN	4016849626277
Clasa articolului	96B

Descriere**Execuție:**

Șezut și spătar din material textil conductibil ESD, confortabil, moale și permeabil la aer. Spătar cu carcasă conductoare din plastic. Picior în formă de stea din aluminiu lustruit. Conexiune conductibilă continuă de la tapițerie către rolele/ glisoarele ESD. Capitonare confortabilă ergonomică cu suport lombar și mânere practice de împingere.

Standard:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Descriere tehnică

Înălțimea spătarului	580 mm
Lățimea scaunului	460 mm
Adâncimea scaunului	470 mm
Culoarea materialului scaunului	negru
Execuție	taburet înalt

Capacitate portantă scaun	120 kg
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Interval de reglare pe înălțime	590 - 860 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou

Accesorii

ESD Dispozitiv de alunecare pe podea(1 set = 5 buc.)	963190
--	--------