


## Placă de bază ESD, Culoarea: LIGHTGREY



### Date comandă

Numărul de comandă	972585 LIGHTGREY
GTIN	4057989080000
Clasa articolului	98E

### Descriere

#### Execuție:

Plăci din PVC cu câte 2 părți de dantură pozitivă și 2 părți de dantură negativă. Rezistența de scurgere cca  $10^6 \Omega$ . Suprafață netedă și substrat de scurgere cu structură tip fagure.

**Se recomandă pentru utilaje de transport uzinal, platforme ridicătoare și stivuitoare cu furcă:** până la greutatea totală de 2,5 t cu pneuri dure și până la 5 t cu anvelope cu aer. Static: 50 kg/cm<sup>2</sup>.

Construcția specială a plăcilor de bază permite o amplasare rapidă pe suprafețe mari de podele industriale disipative. Acestea pot fi montate pe toate bazele dure (trebuie doar să fie relativ plane, putând fi uzate și chiar umede) precum și pe covoarele de pardoseală minim sau deloc pregătite. Gri deschis marmorat.

#### Notă:

Împământarea printr-un cablu de cupru a stratului de acoperire a podelei Cod 972591 și kit de împământare Cod 972590. Vă rugăm să le comandați separat. Împământarea trebuie realizată de către un specialist.

caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Lungime: 60,8 cm

Lățime: 60,8 cm

Grosime: 10,5 mm

Greutate: 4,5 kg

### Descriere tehnică

Material	PVC
Lungime	60,8 cm
Grosime	10,5 mm
Lățime	60,8 cm
Greutate	4,5 kg
Echipare ESD	da
Suprafață	neted
Rezistență de scurgere	$10^6 \Omega$
Culoarea	gri deschis marmorat
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Covor de podea ESD