

Garant GRIDLINE

Dulap cu rafturi de depozitare ESD cu uși batante din tablă masivă, Înălțime: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	972380 1000
GTIN	4062406180720
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap **conductibil pentru ESD**, conform DIN EN 61340-5-1. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. **Soclu de nivelare** cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei.

Verificări ESD executate conform DIN EN 61340-5-1. O măsurare a rezistenței față de un punct de împământare se realizează cu valoarea limită $R_{gp} < 1G\Omega$. Rafturile de depozitare sunt **acoperite cu strat ESD de vopsea pulbere**. Picioarele de plastic ale dulapului nu sunt conductibile ESD și de aceea punctul de împământare la dulapuri trebuie conectat cu împământarea clădirii.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD**.

Notă:

Livrarea se face fără ambalajul de protecție ESD. Toate piesele din plastic (de ex., capacele de acoperire și mânerul de împingere) sunt neconductibile pentru ESD.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Greutate	56 kg
----------	-------

Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Adâncime	500 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	35 kg
Adâncime în G	20
Înălțime	1000 mm
Înălțimea utilă	845 mm
Lățime	1000 mm
ComfortClose	nu
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Lățime în G	40
Număr de rafturi de depozitare	2
Poziționarea mânerului	sus
Grosimea materialului	0,9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietore cilindrică	Element modular de inserție
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
---------------------------------------------	-------------